



## Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 80, Spann-Ø (1 mm steigend): 37mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329944 37
GTIN	2050001923745
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Hinweis:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	37 mm
Härte	60 HR
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Profil	rund
Länge L	53 mm

Aufnahme	SK 80
Produktart	Spannkopf