

**Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027, Ø d1 / Kegel: 200/5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 317500 200/5 |
| GTIN | 4019208078670 |
| Artikelklasse | 33R |

Beschreibung**Ausführung:**

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. **Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.**

Für Spindelköpfe **DIN 55027** bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm **DIN 55022**) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Werkstoff:

C45-Stahl

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-----------|
| Stärke B | 21 mm |
| Kegel-Ø d ₂ | 82,575 mm |
| Kegelgröße | 5 |
| Außen-Ø d ₁ | 200 mm |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Anzahl Stehbolzen | 4 |
| Produktart | Drehfutter-Zubehör |