

**Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027, Ø d1 / Kegel: 200/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Artikelklasse	33R

**Beschreibung****Ausführung:**

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

**Verwendung:**

**Zum nachträglichen Anbau** auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. **Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.**

Für Spindelköpfe **DIN 55027** bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm **DIN 55022**) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

**Werkstoff:**

C45-Stahl

**Technische Beschreibung**

Anzahl Stehbolzen	4
Kegel-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Außen-Ø d <sub>1</sub>	200 mm
Kegelgröße	6

Stärke B	23 mm
Produktart	Drehfutter-Zubehör