



## Rohflansch für Planspiral-Futter, Außen-Ø D: 92 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	317000 92
GTIN	4019208002941
Artikelklasse	33R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sauber gegossen, unbearbeitet, gestrahlt, reichliches Aufmaß.

#### Verwendung:

Befestigung von **Drehfuttern mit zylindrischer Zentrierrand-Aufnahme nach DIN 6350 auf Spindelköpfe DIN 800**. Der Rohflansch muss maschinen- und futterseitig bearbeitet und angepasst werden.

#### Werkstoff:

Grauguss

#### Passend für:

**Dreibackenfutter Nr. 310100; 310500**, Vierbackenfutter **Nr. 312000; 312500** und Kombi-Drehfutter **Nr. 315630**.

passend für Futter-Ø: 80 mm

Bund-Ø  $d_2$ : 56 mm

Bohrungs-Ø  $d_3$ : 20 mm

Höhe  $h_1$ : 47 mm

Flanschstärke  $h_2$ : 15 mm

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Außen-Ø D	92 mm
passend für Futter-Ø	80 mm
Bund-Ø d <sub>2</sub>	56 mm
Höhe h <sub>1</sub>	47 mm
Flanschstärke h <sub>2</sub>	15 mm
Produktart	Drehfutter-Zubehör