

Garant
Hydrodehn-Spannfutter HT, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	307555 32
GTIN	4045197586988
Artikelklasse	31H

Beschreibung
Ausführung:

- **Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**

Vorteil:

- **Höchste übertragbare Drehmomente (550 Nm), dadurch Prozesssicherheit.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.**

Verwendung:

- **Besonders in der Schwerzerspannung beim Fräsen.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Reduzierhülsen Nr. 302135 - 302187.

Hinweis:

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

Technische Beschreibung

passende Reduzierhülse	302180; 302175
Nutzlänge L ₁	71 mm

Spann-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	72 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 20 mm	302175 20
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 25 mm	302180 25
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302175 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 12 mm	302180 12
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 14 mm	302175 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 12 mm	302175 12
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302180 8
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 16 mm	302180 16
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 18 mm	302175 18
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 18 mm	302180 18
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 16 mm	302175 16
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 10 mm	302180 10

Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 20 mm	302180 20
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302175 8
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309890 32
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302180 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 25 mm	302175 25
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 14 mm	302180 14
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 10 mm	302175 10