

**Rohflansch für Planspiral-Futter, Außen-Ø D: 120 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317000 120
GTIN	4019208002958
Artikelklasse	33R

Beschreibung**Ausführung:**

Sauber gegossen, unbearbeitet, gestrahlt, reichliches Aufmaß.

Verwendung:

Befestigung von **Drehfuttern mit zylindrischer Zentrierrand-Aufnahme nach DIN 6350 auf Spindelköpfe DIN 800**. Der Rohflansch muss maschinen- und futterseitig bearbeitet und angepasst werden.

Werkstoff:

Grauguss

Passend für:

Dreibackenfutter Nr. 310100; 310500, Vierbackenfutter **Nr. 312000; 312500** und Kombi-Drehfutter **Nr. 315630**.

passend für Futter-Ø: 100 mm

Bund-Ø d₂: 80 mm

Bohrungs-Ø d₃: 25 mm

Höhe h₁: 58 mm

Flanschstärke h₂: 20 mm

Technische Beschreibung

passend für Futter-Ø	100 mm
Bohrungs-Ø d ₃	25 mm
Außen-Ø D	120 mm
Bund-Ø d ₂	80 mm
Höhe h ₁	58 mm
Flanschstärke h ₂	20 mm
Produktart	Drehfutter-Zubehör