

**Garant****Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Artikelklasse	31B

**Beschreibung****Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Rundlaufgenauigkeit  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Lieferumfang:**

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

**Sonderzubehör:**

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	0,5 - 16 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Bauart	standard
Auskräglänge A-Maß	104 mm
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7

Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

---

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
--	----------