



Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 0,5-13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307760 0,5-13
GTIN	2050001690043
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Bauart	standard
Auskraglänge A-Maß	111 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Spannbereich	0,5 - 13 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 μm
maximales Anzugsdrehmoment M _{d,max}	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
--	----------