



## Rohflansch für Planspiral-Futter, Außen-Ø D: 135 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	317000 135
GTIN	4019208002965
Artikelklasse	33R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sauber gegossen, unbearbeitet, gestrahlt, reichliches Aufmaß.

#### Verwendung:

Befestigung von **Drehfuttern mit zylindrischer Zentrierrand-Aufnahme nach DIN 6350 auf Spindelköpfe DIN 800**. Der Rohflansch muss maschinen- und futterseitig bearbeitet und angepasst werden.

#### Werkstoff:

Grauguss

#### Passend für:

**Dreibackenfutter Nr. 310100; 310500**, Vierbackenfutter **Nr. 312000; 312500** und Kombi-Drehfutter **Nr. 315630**.

passend für Futter-Ø: 125 mm

Bund-Ø d<sub>2</sub>: 80 mm

Bohrungs-Ø d<sub>3</sub>: 25 mm

Höhe h<sub>1</sub>: 58 mm

Flanschstärke h<sub>2</sub>: 20 mm

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	135 mm
Bohrungs-Ø d <sub>3</sub>	25 mm
passend für Futter-Ø	125 mm
Bund-Ø d <sub>2</sub>	80 mm
Höhe h <sub>1</sub>	58 mm
Flanschstärke h <sub>2</sub>	20 mm
Produktart	Drehfutter-Zubehör