

Garant**Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 0,5-16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Bauart	standard
Auskräglänge A-Maß	111 mm
Spannbereich	0,5 - 16 mm
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7

Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 μm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
--	----------