



## Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 2,5-16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

#### Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

#### Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

### Technische Beschreibung

Spannbereich	2,5 - 16 mm
Bauart	standard
Auskräglänge A-Maß	116 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 μm
maximales Anzugsdrehmoment M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

---

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 6 mm	627481 6
--	----------