

**Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027, Ø d1 / Kegel: 400/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Artikelklasse	33R

**Beschreibung****Ausführung:**

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

**Verwendung:**

**Zum nachträglichen Anbau** auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. **Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.**

Für Spindelköpfe **DIN 55027** bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm **DIN 55022**) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

**Werkstoff:**

C45-Stahl

**Technische Beschreibung**

Kegelgröße	11
Außen-Ø d <sub>1</sub>	400 mm
Kegel-Ø d <sub>2</sub>	196,885 mm
Stärke B	31 mm

Anzahl Stehbolzen	6
Produktart	Drehfutter-Zubehör