



Hydrodehn-Spannfutter HPH, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307610 10
GTIN	2050001671189
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Verstellung möglich.**
- **Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.**

Vorteil:

- **Höchste übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.**

Verwendung:

- **Besonders in der Schwerzerspannung beim Fräsen.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergrieffschlüssel.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zwischenbuchsen Nr. 302135 - 302180, für Gr. 12; 20 und 32.

Ausraglänge A-Maß: 85 mm

Ø D₃: 36 mm

Ø D₂: 30 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L₁: 59 mm

L₂: 32 mm

Technische Beschreibung

L ₁	59 mm
Ø D ₂	30 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	36 mm
übertragbares Drehmoment M _D	130 N·m
Auskraglänge A-Maß	85 mm
L ₂	32 mm
Gewicht	1,2 kg
Verstellweg V	10 mm
Gewinde M	M8×1
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 63	309880 63
-------------------------------	-----------