

Garant**Schrumpffutter, HSK-E 40, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308030 8
GTIN	4045197377845
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Hochwarmfester Stahl.
- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
- Gr. 3 – 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.

GARANT: – HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**Verwendung:**

Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302416. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304755.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	27 mm
Aufnahme	HSK-E 40
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	E
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Unterbauschrank	354290
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9