



Rohflansch für Planspiral-Futter, Außen-Ø D: 210 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	317000 210
GTIN	4019208002989
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gegossen, unbearbeitet, gestrahlt, reichliches Aufmaß.

Verwendung:

Befestigung von **Drehfuttern mit zylindrischer Zentrierrand-Aufnahme nach DIN 6350 auf Spindelköpfe DIN 800**. Der Rohflansch muss maschinen- und futterseitig bearbeitet und angepasst werden.

Werkstoff:

Grauguss

Passend für:

Dreibackenfutter Nr. 310100; 310500, Vierbackenfutter **Nr. 312000; 312500** und Kombi-Drehfutter **Nr. 315630**.

passend für Futter-Ø: 200 mm

Bund-Ø d₂: 92 mm

Bohrungs-Ø d₃: 40 mm

Höhe h₁: 66 mm

Flanschstärke h₂: 22 mm

Technische Beschreibung

passend für Futter-Ø	200 mm
Außen-Ø D	210 mm
Bohrungs-Ø d ₃	40 mm
Bund-Ø d ₂	92 mm
Höhe h ₁	66 mm
Flanschstärke h ₂	22 mm
Produktart	Drehfutter-Zubehör