



OZ-Spannzangenhalter Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-16



Bestelldaten

Bestellnummer	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

passende Spannzangen: 415 E

Spannbereich d_2 : 2 - 16 mm

Bund-Ø d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Technische Beschreibung

passende Spannzangen	415 E
Außen-Ø d_{10}	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
Bund-Ø d_6	68 mm
Spannbereich d_2	2 - 16 mm

Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme