



Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 150ml



Bestelldaten

Bestellnummer	083557 150
GTIN	4024937600276
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertig verzinkte Hochdruckpressen **100 % dicht.**

Einsatzbereich: Für den reduzierten Schmierbedarf an Fahrzeugen und Maschinen. Zum sauberen Transport in Werkzeugkästen oder im Ablagefach für Bordwerkzeuge in Fahrzeugen oder an Maschinen. Förderleistung: max. 0,3 cm³/Hub. Druck: max. 250 bar.
geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle.

Technische Beschreibung

Ø Pressenbehälter	40 mm
Länge gesamt	235 mm
Mundstück Typ	Universal / Spitz
Inhalt	150 ml
Werkstoff Behälter	Stahl brüniert
Arbeitsdruck	250 bar

Produktart

Fettpresse