



## OZ-Spannzangenhalter Form E3, VDI 30, Typ: 1,5-25



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319500 1,5-25 |
| GTIN          | 4045197191427 |
| Artikelklasse | 32V           |

### Beschreibung

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

passende Spannzangen: 462 E

Spannbereich  $d_2$ : 2 - 25 mm

Bund-Ø  $d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 75 mm

### Technische Beschreibung

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| passende Spannzangen | 462 E     |
| Außen-Ø $d_{10}$     | 60 mm     |
| $l_3$                | 22 mm     |
| Spannbereich $d_2$   | 2 - 25 mm |
| Bund-Ø $d_6$         | 68 mm     |
| $l_8$                | 59 mm     |
| $l_9$                | 75 mm     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Form                | E                    |
| VDI-Größe           | VDI 30               |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 30               |
| Produktart          | VDI-Werkzeugaufnahme |