



ER-Spannzangenaufnahme VARIA, V3, für ER-Spannzangen-Größe: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	319801 25
GTIN	4045197317544
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V3, V4 und V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Auskraglänge A-Maß: 30 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	25
Auskraglänge A-Maß	30 mm
Außen-Ø D	42 mm

Aufnahme	V3
Produktart	Spannzangenfutter