

**Spannkopf weich, SK 80, Startbohrungs-Ø: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329946 60
GTIN	2050001924216
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Weich (reduzierte Härte von 40 HRC in der Bohrung) zum Selbstausdrehen.

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Technische Beschreibung**

Startbohrungs-Ø	60 mm
Härte	60 HR
Profil	rund
Länge L	53 mm
Aufnahme	SK 80

Produktart

Spannkopf