

**Spannstock MANOK plus, Typ / Baugröße: RD65****Bestelldaten**

Bestellnummer	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Artikelklasse	33H

Beschreibung**Ausführung:**

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit. Geschliffene Fläche für Horizontalaufbau, integrierter Anschlag.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen usw.

Passend für:

Spannköpfe Nr. 329910 – 329946.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Wechselvorrichtung Nr. 329832 Gr. 65 verwenden.

Technische Beschreibung

Länge L	184 mm
Breite B	184 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	23,5 kg

Aufnahmegröße	RD65
Lochkreis-Ø	126 mm
Wiederholgenauigkeit	0,01 mm
Abstand Befestigungsbohrung	126 mm
maximale Spannkraft	105 kN
Spannbereich	4 - 65 mm
Tiefenanschlag	92 mm
Nutenmaß-Toleranz	20 H7
Produktart	Spannstock

Zubehör

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 21,5 mm	329934 21,5
Spannkopfmit Querrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 9 mm	329932 9
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 52 mm	329934 52
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 56 mm	329930 56
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 26,5 mm	329930 26,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 55,5 mm	329934 55,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 31 mm	329930 31
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 29,5 mm	329934 29,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 22 mm	329934 22
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 31,5 mm	329934 31,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 56,5 mm	329934 56,5
	329934 20,5

Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 20,5 mm	
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 26,5 mm	329934 26,5
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 59,5 mm	329930 59,5
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 53 mm	329930 53
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 24 mm	329930 24
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 39,5 mm	329930 39,5
Spannkopffmit Querrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 8,5 mm	329932 8,5
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 10,5 mm	329930 10,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 11 mm	329934 11
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 33,5 mm	329934 33,5
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 34 mm	329930 34
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 46,5 mm	329930 46,5
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 55 mm	329930 55
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 62 mm	329934 62
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 4 mm	329930 4
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 43 mm	329934 43
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 21 mm	329930 21
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 16 mm	329930 16
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 11 mm	329930 11
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 52 mm	329930 52
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 42,5 mm	329934 42,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 46 mm	329934 46
Spannkopffglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 31,5 mm	329930 31,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 5 mm	329930 5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 12,5 mm	329930 12,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 22 mm	329930 22
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 37 mm	329930 37
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 55,5 mm	329930 55,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 19 mm	329934 19
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 63,5 mm	329934 63,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 60,5 mm	329934 60,5
Spannkopfweich Startbohrungs-Ø 40 mm	329936 40
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 44,5 mm	329934 44,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 27 mm	329930 27
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 51,5 mm	329930 51,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 23 mm	329934 23
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 39 mm	329930 39
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 31 mm	329934 31
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 13,5 mm	329930 13,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 54 mm	329930 54
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 60 mm	329930 60
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 49,5 mm	329930 49,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 11,5 mm	329930 11,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 33 mm	329934 33
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 18 mm	329930 18
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 62,5 mm	329930 62,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 46 mm	329930 46
	329934 39,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 39,5 mm

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 57,5 mm

329934 57,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 23 mm

329930 23

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 30 mm

329934 30

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 18 mm

329934 18

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 34 mm

329934 34

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 38,5 mm

329930 38,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 32,5 mm

329930 32,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 23,5 mm

329930 23,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 42 mm

329930 42

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 13 mm

329930 13

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 36,5 mm

329930 36,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 32 mm

329934 32

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 36,5 mm

329934 36,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 53,5 mm

329930 53,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 40 mm

329930 40

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 16,5 mm

329930 16,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 57 mm

329934 57

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 64 mm

329930 64

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 35,5 mm

329930 35,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 29,5 mm

329930 29,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 53 mm

329934 53

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 54,5 mm

329934 54,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 25,5 mm	329930 25,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 58,5 mm	329930 58,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 58,5 mm	329934 58,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 53,5 mm	329934 53,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 15,5 mm	329934 15,5
Spannkopffmit Querrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 10 mm	329932 10
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 38 mm	329934 38
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 61 mm	329934 61
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 29 mm	329930 29
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 61,5 mm	329930 61,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 60 mm	329934 60
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 21,5 mm	329930 21,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 34,5 mm	329930 34,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 48 mm	329934 48
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 52,5 mm	329930 52,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 65 mm	329934 65
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 48,5 mm	329930 48,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 61,5 mm	329934 61,5
Spannkopffmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 54 mm	329934 54
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 62 mm	329930 62
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 28 mm	329930 28
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 56,5 mm	329930 56,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 45,5 mm	329934 45,5
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 25 mm	329934 25
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 51 mm	329930 51
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 44 mm	329930 44
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 38 mm	329930 38
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 42,5 mm	329930 42,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 57,5 mm	329930 57,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 7,5 mm	329930 7,5
Spannkopfw weich Startbohrungs-Ø 20 mm	329936 20
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 33 mm	329930 33
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 43,5 mm	329934 43,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 9 mm	329930 9
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 28 mm	329934 28
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 59,5 mm	329934 59,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 24,5 mm	329930 24,5
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 21 mm	329934 21
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 49 mm	329930 49
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 58 mm	329930 58
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 8,5 mm	329930 8,5
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 37 mm	329934 37
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 51 mm	329934 51
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 12 mm	329930 12
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 12 mm	329934 12

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 13 mm	329934 13
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 32,5 mm	329934 32,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 63,5 mm	329930 63,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 27 mm	329934 27
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 4,5 mm	329930 4,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 35 mm	329934 35
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 34,5 mm	329934 34,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 30,5 mm	329934 30,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 19,5 mm	329930 19,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 6,5 mm	329930 6,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 17 mm	329934 17
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 48 mm	329930 48
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 43 mm	329930 43
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 47 mm	329930 47
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 7 mm	329930 7
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 47,5 mm	329930 47,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 44 mm	329934 44
Spannkopfmit Querrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 8 mm	329932 8
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 59 mm	329934 59
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 57 mm	329930 57
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 54,5 mm	329930 54,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 5,5 mm	329930 5,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 14 mm	329934 14

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 9,5 mm	329930 9,5
Spannkopfweich Startbohrungs-Ø 5 mm	329936 5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 10 mm	329930 10
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 11,5 mm	329934 11,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 48,5 mm	329934 48,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 50,5 mm	329930 50,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 50,5 mm	329934 50,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 15 mm	329930 15
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 32 mm	329930 32
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 19,5 mm	329934 19,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 56 mm	329934 56
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 17,5 mm	329930 17,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 28,5 mm	329930 28,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 64,5 mm	329934 64,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 47,5 mm	329934 47,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 45 mm	329930 45
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 18,5 mm	329930 18,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 42 mm	329934 42
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 24,5 mm	329934 24,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 41 mm	329934 41
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 52,5 mm	329934 52,5
	329934 20

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 20 mm

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 40,5 mm 329930 40,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 30,5 mm 329930 30,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 41,5 mm 329930 41,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 51,5 mm 329934 51,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 33,5 mm 329930 33,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 37,5 mm 329930 37,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 27,5 mm 329934 27,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 14,5 mm 329930 14,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 36 mm 329934 36

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 35,5 mm 329934 35,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 46,5 mm 329934 46,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 47 mm 329934 47

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 61 mm 329930 61

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 29 mm 329934 29

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 23,5 mm 329934 23,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 35 mm 329930 35

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 16 mm 329934 16

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 65 mm 329930 65

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 25,5 mm 329934 25,5

Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 63 mm 329934 63

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 44,5 mm	329930 44,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 24 mm	329934 24
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 37,5 mm	329934 37,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 16,5 mm	329934 16,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 49 mm	329934 49
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 14,5 mm	329934 14,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 12,5 mm	329934 12,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 38,5 mm	329934 38,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 20,5 mm	329930 20,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 60,5 mm	329930 60,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 59 mm	329930 59
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 15 mm	329934 15
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 18,5 mm	329934 18,5
Spannkopfweich Startbohrungs-Ø 8 mm	329936 8
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 6 mm	329930 6
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 49,5 mm	329934 49,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 36 mm	329930 36
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 26 mm	329934 26
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 17,5 mm	329934 17,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 45,5 mm	329930 45,5
Spannkopfmit Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 28,5 mm	329934 28,5

Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 39 mm	329934 39
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 43,5 mm	329930 43,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 22,5 mm	329930 22,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 27,5 mm	329930 27,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 14 mm	329930 14
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 55 mm	329934 55
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 25 mm	329930 25
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 26 mm	329930 26
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 58 mm	329934 58
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 50 mm	329930 50
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 41,5 mm	329934 41,5
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 40 mm	329934 40
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 41 mm	329930 41
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 13,5 mm	329934 13,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 64,5 mm	329930 64,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 15,5 mm	329930 15,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 8 mm	329930 8
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 30 mm	329930 30
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 22,5 mm	329934 22,5
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 19 mm	329930 19
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 45 mm	329934 45
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 63 mm	329930 63
Spannkopfmitt Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 40,5 mm	329934 40,5

Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 20 mm	329930 20
Spannkopfmith Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 50 mm	329934 50
Spannkopfmith Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 64 mm	329934 64
Spannkopfglatt Spann-Ø (0,5 mm steigend) 17 mm	329930 17
Spannkopfmith Querrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 9,5 mm	329932 9,5
Spannkopfmith Quer- und Längsrillen Spann-Ø (0,5 mm steigend) 62,5 mm	329934 62,5