



## ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 20, für ER-Spannzangen: 25 ER



### Bestelldaten

Bestellnummer	319600 25
GTIN	4045197191458
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

passende Spannzangen: 430 E (ER 25)

Spannbereich  $d_2$ : 1 - 16 mm

$d_6$ : 50 mm

$l_9$ : 50 mm

### Technische Beschreibung

$d_6$	50 mm
Spannbereich $d_2$	1 - 16 mm
$l_9$	50 mm
$d_{10}$	42 mm
für ER-Spannzangen	25
passende Spannzangen	430 E (ER 25)

$l_3$	18 mm
$l_8$	38 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme