



## Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4, VX4, für ER-Spannzangen-Größe: 32



### Bestelldaten

Bestellnummer	319804 32
GTIN	2050001743497
Artikelklasse	33E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**VX** – Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. **Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.**

#### Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

#### Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	30 mm
--------------------	-------

für ER-Spannzangen	32
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	VX4
Produktart	Spannzangenfutter