



ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 30, für ER-Spannzangen: 25 ER



Bestelldaten

Bestellnummer	319650 25
GTIN	4045197191465
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

passende Spannzangen: 430 E (ER 25)

Spannbereich d_2 : 1 - 16 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Technische Beschreibung

l_9	57 mm
l_8	45 mm
d_{10}	42 mm
l_3	22 mm
für ER-Spannzangen	25
d_6	68 mm

passende Spannzangen	430 E (ER 25)
Spannbereich d ₂	1 - 16 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme