



## ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 30, für ER-Spannzangen: 32 ER



### Bestelldaten

Bestellnummer	319650 32
GTIN	4045197191472
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

#### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

passende Spannzangen: 470 E (ER 32)

Spannbereich  $d_2$ : 2 - 20 mm

$d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 62 mm

### Technische Beschreibung

$d_6$	68 mm
$l_9$	62 mm
Spannbereich $d_2$	2 - 20 mm
$l_8$	49 mm
passende Spannzangen	470 E (ER 32)
$d_{10}$	50 mm

l <sub>3</sub>	22 mm
für ER-Spannzangen	32
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme