



ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 40, für ER-Spannzangen: 32 ER



Bestelldaten

Bestellnummer	319700 32
GTIN	4045197191489
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

passende Spannzangen: 470 E (ER 32)

Spannbereich d_2 : 2 - 20 mm

d_6 : 83 mm

l_9 : 62 mm

Technische Beschreibung

passende Spannzangen	470 E (ER 32)
für ER-Spannzangen	32
d_{10}	50 mm
d_6	83 mm
l_3	22 mm
l_8	49 mm

Spannbereich d_2	2 - 20 mm
l_9	62 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme