



## ER-Spannzangenaufnahme VARIA, V5, für ER-Spannzangen-Größe: 32



### Bestelldaten

Bestellnummer	319805 32
GTIN	2050001077905
Artikelklasse	33E

### Beschreibung

#### Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

#### Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

#### Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	30 mm
für ER-Spannzangen	32
Außen-Ø D	50 mm

Aufnahme	V5
Produktart	Spannzangenfutter