

**HAINBUCH****Spannkopf glatt, Top 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 43,5mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329970 43,5
GTIN	2050001926333
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

### Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Empfehlung:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	43,5 mm
---------	---------

Spannfläche	glatt
Profil	rund
Härte	60 HR
Länge L	49 mm
Aufnahme	Top 65
Produktart	Spannkopf