



ER-Spannzangenhalter Form E4, VDI 40, für ER-Spannzangen: 40 ER



Bestelldaten

Bestellnummer	319700 40
GTIN	4045197191496
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

passende Spannzangen: 472 E (ER 40)

Spannbereich d_2 : 3 - 26 mm

d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	40
l_9	75 mm
l_8	61 mm
d_6	83 mm
passende Spannzangen	472 E (ER 40)
d_{10}	63 mm

l_3	22 mm
Spannbereich d_2	3 - 26 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme