



## Kompakt-Winkelschleifer, Typ: 722177



### Bestelldaten

Bestellnummer	077111 722177
GTIN	4014586875316
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.**

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

#### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG 11-125

Leistungsaufnahme: 1100 W

maximale Drehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 33 mm

Gewicht: 2,2 kg

### Technische Beschreibung

Gewicht	2,2 kg
---------	--------

Wiederanlaufsperr	ja
Herstellerbezeichnung	WSG 11-125
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Totmannschaltung	nein
maximale Trenntiefe	33 mm
Leistungsaufnahme	1100 W
maximale Drehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Besonderheit	kurze Bauform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer