



Schnellwechsel-Stahlhalterkopf, Typ: AA



Bestelldaten

Bestellnummer	318000 AA
GTIN	4045197315687
Artikelklasse	36A

Beschreibung

Verwendung:

Stahlhalter-Kopf mit plangeschliffener Grundfläche auf dem möglichst ebenen Support auflegen und befestigen. Dazu muss vorher die Bohrung der Zentrierscheibe entsprechend ausgedreht werden. Das Ausrichten erfolgt mit eingespanntem Bohrstangenhalter und Bohrstange, die winkelig zur Planscheibe ausgerichtet werden. Dann Zeiger auf Nullmarke der Deckscheibe einstellen und Spannschraube fest anziehen. Für genaue Dreharbeiten oder schwere Schruppschnitte ist es vorteilhaft, den Stift durch 2 Passstifte zu sichern. Die Bohrungen sind vorhanden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Exzenterhebel für Nr. 318000, 1 Spannschlüssel für Nr. 318100; 318200.

Technische Beschreibung

Typ	AA
Breite	70 mm
maximale Schlittenbreite SB	80 mm
Bohrungs-Ø des Kopfes	13 mm
maximale Ausladung A	30 mm

maximale Drehstahlhöhe h	12 mm
Höhe	37 mm
Bohrungs-Ø der Zentrierplatte	10 mm
maximale Antriebsleistung der Drehmaschine	1,104 kW
Produktart	Stahlhalter

Zubehör

Schnellwechsel-Bohrstangenhalter Typ AA	318200 AA
Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ AA12/50	318100 AA12/50