



Profi-Stoßpresse K100 mit Einschraub-Patrone, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	083558 1
GTIN	4024937406267
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbare **Profi-Stoßpressen mit Einschraub-Patrone** aus temperatur- und hitzebeständigem Kunststoff. Optische Füllstandskontrolle. **Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche.** Geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle. **Ideal für jeden Werkzeugkoffer und Werkstattwagen.**

Technische Beschreibung

Länge gesamt	228 mm
Ø Pressenbehälter	38 mm
Mundstück Typ	Universal
Werkstoff Behälter	Kunststoff hitzebeständig
Produktart	Fettpresse

Zubehör

Mehrzweck-Fettkartusche einschraubbar Typ UNI

083559 UNI