

 kurtz ersa

## Universal-Lötkolben, Heizleistung: 300W



### Bestelldaten

Bestellnummer	082100 300
GTIN	4003008025736
Artikelklasse	04C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Langlebige Industrie-Lötkolben mit **Ersadur-Dauerlötspitzen** (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). **Aufheizzeit 3 Min.** (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). **Mit Ablageständer** (nicht Gr. 30). Leistungsstärkster Lötkolben mit zunderfester Lötspitze (keine Ersadurspitze). Durch die hohe Leistung besonders geeignet zur Blechbearbeitung, Lötungen an Kupferschienen, zur Beheizung von Brennstempeln, sowie im Behälter- und Karosseriebau.

#### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lötspitzenbreite: 25 mm

Heizleistung: 300 W

Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten: 470 °C

Gewicht ohne Zuleitung: 870 g

### Technische Beschreibung

Gewicht ohne Zuleitung	870 g
Heizleistung	300 W
Lötspitzenbreite	25 mm
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten	470 °C
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötkolben

---

**Zubehör**

Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
Bleifreier Löt draht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Löt draht-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Löt draht Sn60Pb40, Rolle 250 g Löt draht-Ø 1 mm	082360 1
Löt draht Sn60Pb40, Rolle 250 g Löt draht-Ø 1,5 mm	082360 1,5
Bleifreier Löt draht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Löt draht-Ø 1 mm	082365 1
Löt spitze Herstellerbezeichnung 302MZ	082400 302MZ