



## Eingang-Handbohrmaschine, Typ: HDE13RQX



### Bestelldaten

Bestellnummer	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Artikelklasse	03M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Milwaukee Handbohrmaschine –

- 13-mm-Bohrmaschine, mit 94 Nm Drehmoment.
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung.
- FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel.
- Robuster vollisolierter Metallgetriebekasten.
- QUIK-LOK-Kabelschnellwechselsystem.

#### Vorteil:

QUIK-LOK-Kabel.

#### Lieferumfang:

Inklusive Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, Zusatzhandgriff, QUIK-LOK-Kabel (4 m), HD-Box.

### Technische Beschreibung

Gewicht	2 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm

Herstellerbezeichnung	HDE13RQX
Leistungsaufnahme	950 W
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Rechts-/Linkslauf	ja
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
Drehzahlbereich	0 - 850 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Produktart	Bohrmaschine