

ALZMETALL
we drive productivity**Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-Ø in Stahl: 6 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	076560 6
GTIN	
Artikelklasse	03P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine.

- **Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digitale Drehzahlanzeige.**
- **Stufenlose Drehzahlverstellung.**
- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Schwenkbarer Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.**
- **Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS.**
- **24 Monate Gewährleistung, 10 Jahre Ersatzteilgarantie.**
- **Ohne Bohrfutter.**

Mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Bohrkopf.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen auf Anfrage.

Herstellerbezeichnung: ALZTRONIC 6

Leistungsaufnahme: 540 W

maximale Drehzahl: 700 - 10000 min⁻¹

Werkzeugaufnahme: B16

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl: M6

Spindelhub: 40 mm

Technische Beschreibung

Ausladung	200 mm
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage	240 mm
Spindelhub	40 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M6
maximaler Bohr-Ø in Stahl	6 mm
Leistungsaufnahme	540 W
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage	300 mm
Bohrkopf Höhenverstellung	Handrad
Säulen-Ø	50 mm
Herstellerbezeichnung	ALZTRONIC 6
maximale Drehzahl	700 - 10000 min ⁻¹
Abstand Spindel-Grundplatte maximal	250 mm
Werkzeugaufnahme	B16
Gewicht	64 kg
Abstand Spindel-Grundplatte minimal	110 mm
Vorschub	manuell
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Anzahl T-Nuten	2
T-Nuten-Abstand	80 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bohrmaschine