

# AEG

## Schlagbohrmaschine, Typ: SB2E850R



### Bestelldaten

Bestellnummer	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Artikelklasse	07A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke **Schlagbohrmaschine** mit

- **Rechts- / Linkslauf.**
- **Sicherheitskupplung.**
- **FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter.**
- **2-Gang Planetengetriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material.**

Kompakte und leistungsstarke 850 W Schlagbohrmaschine.

#### Vorteil:

FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter.

#### Lieferumfang:

Inklusive Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Bohrfutter finden Sie in Gruppe 34.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	3200 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme	850 W
Herstellerbezeichnung	SB2E850R
Gewicht	2,8 kg
maximales Drehmoment	56 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	1000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	20 mm
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Mauerwerk
Produktart	Schlagbohrmaschine