



Akku-Bohrhammer, Typ: M12CH4



Bestelldaten

Bestellnummer	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-Ion-Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem POWERSTATE EC-Motor, optimiert für Bohrungen von \varnothing 4 – 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik – Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Vorteil:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät, 2 x 18V Akku, HD-Box.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr- \varnothing in Holz	13 mm
Gewicht	1,9 kg

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Herstellerbezeichnung	M12CH-402X
Akkuspannung	12 V
maximale Schlagzahl	6575 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	4,4 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Akkukapazität	4 Ah
Schlagenergie	1,1 J
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Drehzahlbereich	0 - 900 min ⁻¹
Schaft	SDS Plus
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stein
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 10 mm	787060 10
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4-10 mm	787057 4-10

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz Bohrer-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 12 mm	787060 12
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 8 mm	787060 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satzlang Bohrer-Ø 6-12 mm	787055 6-12