



Axial-Fräsdornhalter VARIA, V5, Dorn-Ø d1: 22 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319841 22
GTIN	2050001078001
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

Verwendung:

Mit Passfeder. Für Fräser mit Längs- und Quer-Nuten.

Hinweis:

Innenkühlung auf Anfrage.

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V3, V4 und V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Fräsdornlänge L₄: 21 mm

Bundbreite L₅: 6 mm

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Bundbreite L ₅	6 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm

Aufnahme	V5
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn