



## Vollbohrerhalter VARIA, V5, Spann-Ø D1: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319829 20
GTIN	2050001078254
Artikelklasse	33E

### Beschreibung

#### Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

#### Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Extra kurze Ausführung auf Anfrage. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	31 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Außen-Ø D	52 mm

Aufnahme	V5
Produktart	Flächenspannfutter