



Kompakt-Winkelschleifer, Typ: 722178



Bestelldaten

Bestellnummer	077111 722178
GTIN	4014586875323
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.

- **Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.**
- **Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).**
- **Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.**

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Herstellerbezeichnung: WSG 15-125P

Leistungsaufnahme: 1500 W

maximale Drehzahl: 11.000 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 33 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische Beschreibung

maximale Trenntiefe	33 mm
---------------------	-------

Wiederanlaufsperr	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Besonderheit	kurze Bauform
maximale Drehzahl	11.000 min ⁻¹
Totmannschaltung	nein
Gewicht	2,3 kg
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
Leistungsaufnahme	1500 W
Herstellerbezeichnung	WSG 15-125P
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer