



## Vollbohrerhalter VARIA VX3, VX3, Spann-Ø D1: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319823 6
GTIN	2050001743619
Artikelklasse	33E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**VX** – Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. **Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.**

#### Vorteil:

- **Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.**
- **Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.**
- **Kurze Bauweise – Geringe Stückkosten.**

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

#### Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Extra kurze Ausführung auf Anfrage. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	16 mm
--------------------	-------

Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	VX3
Produktart	Flächenspannfutter