

mato

Druckluft-Fettpresse, 400 g



Bestelldaten

Bestellnummer	083585
GTIN	4016553410056
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Einhand-Druckluftfettpressen mit hervorragender Balance. **Einzelschuss-System zur optimalen Fettkontrolle (1 cm³ / Hub)**, Druckübersetzung 1:60.

Befüllung mit losem Fett (Inhalt: 500 cm³) bzw. mit Kartuschen (Inhalt: 400 g) möglich.

Geeignet für Fette bis NLGI 2.

Lieferumfang:

Inklusive Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Arbeitsdruck: 400 bar

Prüfdruck: 800 bar

Anschlussgewinde Schlauch: R1/8 Zoll

Betriebsbereich Druckluftversorgung: 3 - 8 bar

Technische Beschreibung

Prüfdruck	800 bar
Betriebsbereich Druckluftversorgung	3 - 8 bar
Anschlussgewinde Schlauch	R1/8 Zoll
Arbeitsdruck	400 bar
Produktnamensattribut	400 g

Produktart	Fettpresse
------------	------------

Zubehör

Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen Typ UNI	083590 UNI
Panzerschlauch mit Schiebekupplung Anschlussgewinde 1/8	083588 1/8
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde 1/8	083589 1/8
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK Anschlussgewinde 1/8	083596 1/8
Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen Typ PLUS	083590 PLUS
Panzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde 1/8	083586 1/8
Düsenrohr mit Universalmundstück Anschlussgewinde 1/8	083583 1/8
Mehrzweck-Fettkartusche für Lube-Shuttle®-Fettpressen Typ PLUS	083592 PLUS
Mehrzweck-Fettkartusche für Lube-Shuttle®-Fettpressen Typ UNI	083592 UNI
Düsenrohr mit Spitzmundstück Anschlussgewinde 1/8	083584 1/8