

**HAINBUCH****Spannkopf mit Querrillen, Top 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 9mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329972 9
GTIN	2050001927286
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

### Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Empfehlung:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	9 mm
---------	------

Härte	60 HR
Profil	rund
Spannfläche	Querrillen
Länge L	49 mm
Aufnahme	Top 65
Produktart	Spannkopf