



Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, Top 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 55mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329974 55 |
| GTIN | 2050001928191 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Empfehlung:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|-----------------------|
| Spann-Ø | 55 mm |
| Profil | rund |
| Härte | 60 HR |
| Spannfläche | Quer- und Längsrillen |
| Länge L | 49 mm |
| Aufnahme | Top 65 |
| Produktart | Spannkopf |