

SWISS TOOLS

Werkzeughalter axial 2fach, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318868 20
GTIN	2050001672612
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 100 mm

Spannlänge L₁: 75 mm

B: 30 mm

Außen-Ø D: 80 mm

Technische Beschreibung

Spannlänge L ₁	75 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
B	30 mm
für Haltervierkant	20 mm
Außen-Ø D	80 mm
Aufnahme	PSC 63

Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter