

SWISS TOOLS

Werkzeughalter axial 2fach, rechts, PSC 63, für Haltervierkant: 25 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	318868 25
GTIN	2050001672629
Artikelklasse	36D

Beschreibung
Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A-Maß: 130 mm

Spannlänge L₁: 102 mm

B: 40 mm

Außen-Ø D: 102 mm

Technische Beschreibung

Spannlänge L ₁	102 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
für Haltervierkant	25 mm
B	40 mm
Außen-Ø D	102 mm
Aufnahme	PSC 63

Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Stahlhalter