

SWISS TOOLS

Bohrstangenhalter, PSC 50, Spann-Ø D1: 20mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	318887 20
GTIN	2050001714701
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

L ₁	48 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Außen-Ø D	44 mm
Aufnahme	PSC 50
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

