

SWISS TOOLS

Bohrstangenhalter, PSC 40, Spann-Ø D1: 12mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	318886 12
GTIN	2050001714626
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

L ₁	43 mm
Ausraglänge A-Maß	65 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Außen-Ø D	36 mm
Aufnahme	PSC 40
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

