



## Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, Top 65, Spann-Ø (0,5 mm steigend): 37,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	329974 37,5
GTIN	2050001927842
Artikelklasse	33H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

#### Vorteil:

- **25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.**
- **Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.**
- **Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.**

#### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

#### Empfehlung:

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

#### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø	37,5 mm
Härte	60 HR
Profil	rund
Spannfläche	Quer- und Längsrillen
Länge L	49 mm
Aufnahme	Top 65
Produktart	Spannkopf