

SWISS TOOLS

**Bohrstangenhalter, PSC 63, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318888 10
GTIN	2050001672902
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.  
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

**Hinweis:**

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

L <sub>1</sub>	58 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	34 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

